

Art.-Nr.: 10.01.05.01049

**Технические данные**


Attribute	Value
Материал присоски	силикон SI-HD
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Соединение	M5-F
Размеры (ДхШ)	18x6
Материал ниппеля	алюминий

SGON 18x6 SI-HD-65 M5-IG

Присоска SGON (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде. Поставка состоит из:

- Присоска типа SGO – эластомерная деталь, поставляемая в различных размерах (LxW) и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой
- Присоски размером 24 x 8 мм и более поставляются с зажимом с двумя проушинами

Доступные запасные части: присоска SGO, соединительный ниппель SA-NIP, зажим с двумя проушинами

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Высота H	22,00 mm
Номинальный диаметр dn	1,50 mm
Резьба G1	M5-F
Длина резьбы LG1	5,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	8,0 mm
Ход пружины Z	0,8 mm
Ширина присоски Bs	6,00 mm
Ls	18,00 mm
Lmax(S)	18,50 mm
Bmax(S)	7,00 mm

Примечание: Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SGON 18x6 SI-HD-65 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.01049



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	силикон SI-HD
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	2,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	4,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	4,50 N
Вес	3,8 g
Объем	0,058 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SGON
Размеры (ДхШ)	18x6

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.01049

Данные для заказа Запасные части **10.01.05.01049**

Тип		Количество предметов
Flat suction cup (oval)	SGO 18x6 SI-HD-65 N021	10.01.05.01029
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N021 M5-IG DN200	10.01.05.00125

