

Art.-Nr.: 10.01.05.01055



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	силикон SI-HD
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Соединение	G1/4"-F
Размеры (ДхШ)	45x15
Материал ниппеля	алюминий

SGON 45x15 SI-HD-65 G1/4-IG

Присоска SGON (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде. Поставка состоит из:

- Присоска типа SGO – эластомерная деталь, поставляемая в различных размерах (LxW) и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой
- Присоски размером 24 x 8 мм и более поставляются с зажимом с двумя проушинами

Доступные запасные части: присоска SGO, соединительный ниппель SA-NIP, зажим с двумя проушинами



Конструктивные данные SGON 45x15 SI-HD-65 G1/4-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	36,00 mm
Номинальный диаметр dn	3,00 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	2,0 mm
Ширина присоски Bs	14,40 mm
Ls	44,40 mm
Lmax(S)	46,00 mm
Bmax(S)	16,50 mm

Примечание: Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.05.01055



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	силикон SI-HD
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	10,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	28,20 N
Вес	14,3 g
Объем	2,306 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SGON
Размеры (ДхШ)	45x15

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.01055



Данные для заказа Запасные части 10.01.05.01055

Тип		Количество предметов
Плоская присоска (овальная)	SGO 45x15 SI-HD-65 N023	10.01.05.01038
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121
Зажим с двумя проушинами	ZOKL 15-18	10.07.10.00033

