

Art.-Nr.: 10.01.05.01061



### Технические данные


| Attribute                     | Value         |
|-------------------------------|---------------|
| Материал присоски             | силикон SI-HD |
| Твердость материала [Shore A] | 65,0 Shore A  |
| Соединение                    | G1/4"-F       |
| Размеры (ДхШ)                 | 90x30         |
| Материал ниппеля              | алюминий      |

SGON 90x30 SI-HD-65 G1/4-IG

Присоска SGON (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде. Поставка состоит из:

- Присоска типа SGO – эластомерная деталь, поставляемая в различных размерах (LxW) и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой
- Присоски размером 24 x 8 мм и более поставляются с зажимом с двумя проушинами

Доступные запасные части: присоска SGO, соединительный ниппель SA-NIP, зажим с двумя проушинами



### Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 36,00 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 3,50 mm  |
| Резьба G1                 | G1/4"-F  |
| Длина резьбы LG1          | 12,0 mm  |
| Размер гаечного ключа SW1 | 17,0 mm  |
| Ход пружины Z             | 3,5 mm   |
| Ширина присоски Bs        | 24,00 mm |
| Ls                        | 74,00 mm |
| Lmax(S)                   | 92,50 mm |
| Bmax(S)                   | 33,00 mm |

Примечание: Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SGON 90x30 SI-HD-65 G1/4-IG


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01061](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01061)

Art.-Nr.: 10.01.05.01061



## Технические данные

| Attribute                            | Value                 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски                    | силикон SI-HD         |
| Твердость материала [Shore A]        | 65,0 Shore A          |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 6,0 mm                |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)     | 35,0 mm               |
| Всасывающая сила (-600 мбар)         | 112,60 N              |
| Вес                                  | 35,3 g                |
| Объем                                | 9,473 cm <sup>3</sup> |
| Количество складок                   | 0,0                   |
| Семейство продуктов                  | SGON                  |
| Размеры (ДхШ)                        | 90x30                 |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.05.01061](http://www.schmalz.com/10.01.05.01061)



## Данные для заказа Запасные части 10.01.05.01061

| Тип                                           |                           | Количество предметов |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Плоская присоска (овальная)                   | SGO 90x30 SI-HD-65 N023   | 10.01.05.01041       |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N023 G1/4-IG DN350 | 10.01.05.00121       |
| Зажим с двумя проушинами                      | ZOKL 15-18                | 10.07.10.00033       |

