

Art.-Nr.: 10.01.06.00002



FSG 9 NBR-55 G1/8-IG


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	9,00
Numero di pieghe	2,5
Connessione	G1/8"-IG
Attacco del vuoto	G1/8"-IG
Materiale del nipplo	Alluminio

La ventosa FSG (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 32 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FG, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione FSG 9 NBR-55 G1/8-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	27,00 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
d2	4,1 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,5 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	3,0 mm
Diametro Ds	9,0 mm
Diametro Dmax(S)	9,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.00002

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	10,0 mm
Forza di strappo	2,30 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,79 N
Peso	4,9 g
Volume	0,150 cm ³
Misura	9,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FSG
Connessione	G1/8-IG

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.00002

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.00002**

Typ	codice articolo
Schmalz Pad Insert PEEK	SPI 9 PEEK
	10.01.06.03280

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.00002**

Typ	codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
	10.01.06.05731

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.00002**

Typ	codice articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	FG 9 NBR-55 N016
	10.01.06.00051

