

Art.-Nr.: 10.01.06.00022



FSG 9 NBR-55 G1/8-AG


**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Misura                          | 9,00                   |
| Numero di pieghe                | 2,5                    |
| Connessione                     | G1/8"-AG               |
| Attacco del vuoto               | G1/8"-AG               |
| Materiale del nipplo            | Alluminio              |

La ventosa FSG (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 32 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FG, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione FSG 9 NBR-55 G1/8-AG

**Dati di costruzione**

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 21,00 mm |
| Diametro nominale dn            | 3,50 mm  |
| d2                              | 4,1 mm   |
| Filettatura G1                  | G1/8"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 7,5 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 14,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 3,0 mm   |
| Diametro Ds                     | 9,0 mm   |
| Diametro Dmax(S)                | 9,5 mm   |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.00022

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 10,0 mm                |
| Forza di strappo                           | 2,30 N                 |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 0,79 N                 |
| Peso                                       | 4,5 g                  |
| Volume                                     | 0,150 cm <sup>3</sup>  |
| Misura                                     | 9,00                   |
| Numero di pieghe                           | 2,5                    |
| Famiglia di prodotti                       | FSG                    |
| Connessione                                | G1/8-AG                |

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.00022](http://www.schmalz.com/10.01.06.00022)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.00022**

| Typ                     | codice articolo |
|-------------------------|-----------------|
| Schmalz Pad Insert PEEK | SPI 9 PEEK      |
|                         | 10.01.06.03280  |

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.00022**

| Typ                            | codice articolo           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 |
|                                | 10.01.06.05735            |

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.00022**

| Typ                         | codice articolo  |
|-----------------------------|------------------|
| Ventosa a soffietto (tondo) | FG 9 NBR-55 N016 |
|                             | 10.01.06.00051   |

