

Art.-Nr.: 10.01.06.00028



## Dati tecnici

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Misura                          | 20,00                  |
| Numero di pieghe                | 2,5                    |
| Connessione                     | G1/8"-AG               |
| Attacco del vuoto               | G1/8"-AG               |
| Materiale del nipplo            | Alluminio              |

FSG 20 NBR-55 G1/8-AG

La ventosa FSG (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (montata a partire da un diametro di 32 mm). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FG, nipplo di connessione SA-NIP



## Dati di costruzione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 28,10 mm |
| Diametro nominale dn            | 3,50 mm  |
| d2                              | 10,5 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/8"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 7,5 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 14,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 9,0 mm   |
| Diametro Ds                     | 20,0 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 21,0 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione FSG 20 NBR-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00028

**Dati tecnici**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 30,0 mm                |
| Forza di strappo                           | 12,10 N                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 5,20 N                 |
| Peso                                       | 6,00 g                 |
| Volume                                     | 2,000 cm <sup>3</sup>  |
| Misura                                     | 20,00                  |
| Numero di pieghe                           | 2,5                    |
| Famiglia di prodotti                       | FSG                    |
| Connessione                                | G1/8-AG                |

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.00028**

| Typ                     |             | Numero articolo |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| Disco del filtro        | FD 16 120   | 10.01.06.02565  |
| Schmalz Pad Insert PEEK | SPI 21 PEEK | 10.01.06.03285  |

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.00028**

| Typ                            |                           | Numero articolo |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 | 10.01.06.05735  |

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.06.00028**

| Typ                         |                   | Numero articolo |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Ventosa a soffietto (tondo) | FG 20 NBR-55 N016 | 10.01.06.00054  |

