

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 7 SI-55 N016


Art.-Nr.: 10.01.06.00055



FG 7 SI-55 N016

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	7,00
Nombre de soufflets	2,5
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA



Données de construction FG 7 SI-55 N016

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	3,80 mm
Hauteur H	14,00 mm
Diamètre extérieur D1	6,5 mm
Diamètre de la tête Dk	9,0 mm
d2	1,8 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Allongement du ressort Z	3,0 mm
Diamètre Ds	5,9 mm
Hauteur H3	6,50 mm
Diamètre Dmax(S)	7,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00055

1

Art.-Nr.: 10.01.06.00055

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 016
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	7,5 mm
Force de rupture	0,90 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,15 N
Poids propre	0,50 g
Volume	0,162 cm ³
Taille	7,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FG

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.00055

**Données de commande accessoires 10.01.06.00055**

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	10.01.06.05735
Insert de raccordement de ventouse	10.01.06.05731
Insert de raccordement de ventouse	10.01.06.00123
Insert de raccordement de ventouse	10.01.06.04062
Insert de raccordement de ventouse	10.01.06.04365
Insert de raccordement de ventouse	10.01.06.04689
Insert de raccordement de ventouse	10.01.06.04690

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00055