

Art.-Nr.: 10.01.06.00047



FSG 88 SI-55 G1/4-AG


技術資料

真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	88.00
折りたたみ式本数	2.5
接続	G1/4-M
真空接続口	G1/4-M
ニップル材質	アルミ
材質種類	FDA対応

真空パッド FSGは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます（直径32mm以上から組立式）。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FG: ゴム部分、様々なサイズと材質をラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FG、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP



デザインデータ FSG 88 SI-55 G1/4-AG


デザインデータ

高さ H	92.50 mm
呼び径 dn	8.20 mm
d2	29.3 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	11.0 mm
スパナサイズ SW1	21.0 mm
スプリングストローク Z	34.0 mm
径 Ds	89.0 mm
径 Dmax(S)	95.5 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します



Art.-Nr.: 10.01.06.00047



真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	9.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	100.0 mm
離脱力	286.00 N
吸着力 (-600mbar)	40.46 N
質量	173.00 g
ポリウム	143.668 cm ³
サイズ	88.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FSG
接続	G1/4-AG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。



発注データ アクセサリ 10.01.06.00047

Typ		本数
シールリング	DR 88/64x5 MOS SI-15	10.01.06.02620
真空パッド用カバー	SU 70	10.01.01.12838



発注データ スペアパーツ 10.01.06.00047

Typ		本数
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N019 G1/4-AG DN820	10.01.06.01959



発注データ ウェアパーツ 10.01.06.00047

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	FG 88 SI-55 N019	10.01.06.00147