




FG 18 SI-55 N016

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	18.00
Körük Sayısı	2.5
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu



Tasarım verileri FG 18 SI-55 N016

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	3.80 mm
Yükseklik H	22.60 mm
Dış çap D1	17.8 mm
Kafa çapı Dk	10.0 mm
d2	8.0 mm
İç çap d	4.50 mm
Yay stroku Z	9.0 mm
Çap Ds	17.2 mm
Yükseklik H3	9.00 mm
Çap Dmax(S)	19.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.00058

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 016
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20.0 mm
Çekme kuvveti	8.50 N
Emme kuvveti (-600mbar)	3.02 N
Ağırlık	1.9 g
Cilt	1.648 cm ³
Boyut	18.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	FG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00058

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.00058**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipeli	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350
Vantuz bağlantı nipeli	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
Vantuz bağlantı nipeli	SA-NIP N016 M5-AG DN250
Vantuz bağlantı nipeli	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310
Vantuz bağlantı nipeli	SA-NIP N016 M5-AG DN250
Vantuz bağlantı nipeli	SA-NIP N016 M5-IG DN310
Vantuz bağlantı nipeli	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

