

Ventosa a soffiutto (tondo)


## FG 9 NBR-55 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.00051



FG 9 NBR-55 N016



Dati di costruzione FG 9 NBR-55 N016

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	9,00
Numero di pieghe	2,5

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	3,80 mm
Altezza H	15,00 mm
Diametro esterno D1	8,9 mm
Diametro della testa Dk	9,0 mm
d2	4,1 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Freccia elastica Z	3,0 mm
Diametro Ds	9,0 mm
Altezza H3	8,20 mm
Diametro Dmax(S)	9,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00051](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00051)

Art.-Nr.: 10.01.06.00051

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nipples	N 016
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	10,0 mm
Forza di strappo	2,30 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,79 N
Peso	0,6 g
Misura	9,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.00051](http://www.schmalz.com/10.01.06.00051)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.00051**

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123

