




FG 14 NBR-55 N016

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	14.00
Количество складок	2.5



Конструктивные данные FG 14 NBR-55 N016

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	3.80 mm
Высота H	22.80 mm
Наружный диаметр D1	13.9 mm
Диаметр головки Dk	10.0 mm
d2	5.4 mm
Внутренний диаметр d	4.50 mm
Ход пружины Z	9.0 mm
Диаметр Ds	14.5 mm
Высота H3	9.00 mm
Диаметр Dmax(S)	15.5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00052



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 016
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	15.0 mm
Сила отрыва	5.70 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	1.37 N
Вес	1.5 g
Объем	1.058 cm ³
размер	14.00
Количество складок	2.5
Семейство продуктов	FG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00052



Заказать аксессуары для данных 10.01.06.00052

Тип		Номер товара
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123

