

ペローズ真空吸着パッド

FG 20 NBR-55 N016


Art.-Nr.: 10.01.06.00054



FG 20 NBR-55 N016

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	2.5



デザインデータ FG 20 NBR-55 N016

デザインデータ

属性	値
高さ H2	3.80 mm
高さ H	22.10 mm
外径 D1	20.0 mm
ヘッド径 Dk	10.0 mm
d2	10.5 mm
内径d	4.50 mm
スプリングストロークZ	9.0 mm
径 Ds	20.0 mm
高さ H3	9.00 mm
径 Dmax(S)	21.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00054

1

Art.-Nr.: 10.01.06.00054



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	N 016
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	30.0 mm
離脱力	12.10 N
吸着力 (-600mbar)	5.20 N
質量	2.40 g
ボリューム	2.298 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00054



発注データ アクセサリ 10.01.06.00054

Typ	本数
接続ニップル (取付ネジ)	10.01.06.05735
接続ニップル (取付ネジ)	10.01.06.05731
接続ニップル (取付ネジ)	10.01.06.00123

