




FG 20 SI-55 N016

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	2.5
材質種類	FDA対応



デザインデータ FG 20 SI-55 N016

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	3.80 mm
高さ H	22.10 mm
外径 D1	20.0 mm
ヘッド径 Dk	10.0 mm
d2	10.5 mm
内径d	4.50 mm
スプリングストロークZ	9.0 mm
径 Ds	20.0 mm
高さ H3	9.00 mm
径 Dmax(S)	21.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.00059



技術資料

属性	値
対応ニッブルファミリー	N 016
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	30.0 mm
離脱力	12.10 N
吸着力 (-600mbar)	5.20 N
質量	2.3 g
ボリューム	2.298 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FG

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00059



データアクセサリを注文する 10.01.06.00059

Typ	製品コード
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N016 M5-AG DN250
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N016 M5-AG DN250
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N016 M5-IG DN310
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00059