



FSGA 11 SI-55 M5-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	11,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	M5-AG
Attacco del vuoto	M5-AG
Materiale del nipplo	Alluminio
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA

La ventosa FSGA (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 33 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione FSGA 11 SI-55 M5-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	21,00 mm
Diametro nominale dn	2,50 mm
d2	5,1 mm
Filettatura G1	M5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Misura della chiave SW1	7,0 mm
Freccia elastica Z	4,0 mm
Diametro Ds	10,4 mm
Diametro Dmax(S)	13,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00086

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	2,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	10,0 mm
Forza di strappo	3,80 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,95 N
Peso	2,0 g
Volume	0,225 cm ³
Misura	11,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FSGA
Connessione	M5-AG

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.00086

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.00086**

Typ	codice articolo
Schmalz Pad Insert PEEK	SPI 11 PEEK
	10.01.06.03281

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.00086**

Typ	codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250
	10.01.06.00123

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.00086**

Typ	codice articolo
Ventosa a soffiETTO (tondo)	FGA 11 SI-55 N016
	10.01.06.00098

