

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 78 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00074



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	78,00
Количество складок	1,5
Соединение	G1/4"-F
Вакуумное соединение	G1/4"-F
Материал ниппеля	алюминий
Характеристики материала	Совместимый с FDA

FSGA 78 SI-55 G1/4-IG

Присоска FSGA (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде (диаметром 33 мм и более - в сборе). Поставка состоит из:

- Присоска типа FGA – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FGA, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	62,00 mm
Номинальный диаметр dn	8,20 mm
d2	54,0 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	21,0 mm
Ход пружины Z	16,0 mm
Диаметр Ds	74,0 mm
Диаметр Dmax(S)	84,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные FSGA 78 SI-55 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00074

Сильфонные присоски (круглые)
FSGA 78 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00074



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	100,0 mm
Сила отрыва	218,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	137,40 N
Вес	71,0 g
Объем	75,583 cm ³
размер	78,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FSGA
Соединение	G1/4-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00074



Данные для заказа Износостойкие части **10.01.06.00074**

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FGA 78 SI-55 N019 10.01.06.00129



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00074