


Сильфонные присоски (круглые)
FSGA 33 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00091



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	33,00
Количество складок	1,5
Соединение	G1/4"-M
Вакуумное соединение	G1/4"-M
Материал ниппеля	алюминий
Характеристики материала	Совместимый с FDA

FSGA 33 SI-55 G1/4-AG

Присоска FSGA (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде (диаметром 33 мм и более - в сборе). Поставка состоит из:

- Присоска типа FGA – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FGA, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	31,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,40 mm
d2	17,0 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	11,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	9,0 mm
Диаметр Ds	30,0 mm
Диаметр Dmax(S)	38,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные FSGA 33 SI-55 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00091

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 33 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00091



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	40,0 mm
Сила отрыва	39,60 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	13,60 N
Вес	16,0 g
Объем	4,750 cm ³
размер	33,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FSGA
Соединение	G1/4-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00091



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00091

Тип	Количество предметов
Вставка присоски Schmalz PEEK SPI 32 PEEK	10.01.06.03287



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.00091

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.00091

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая) FGA 33 SI-55 N018	10.01.06.00126



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00091