




技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	150.00
折りたたみ式本数	1.5
真空接続口	G1/2-F
ニップル材質	スチール

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG

真空パッド FSGPLは様々なサイズをラインアップ、パッドにサポートプレートが接着された状態で納品

デザインデータ



属性	値
高さ H	51.00 mm
外径 D1	155.0 mm
d2	93.0 mm
スレッドG1	G1/2"-F
グリップの長さ LG1	8.0 mm
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3	69.4 mm
スプリングストロークZ	35.7 mm
径 Ds	143.5 mm
高さH4	8.00 mm
径 Dmax(S)	160.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.00101



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	12.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	250.0 mm
離脱力	500.00 N
吸着力 (-600mbar)	370.00 N
質量	433.0 g
ボリューム	449.339 cm ³
サイズ	150.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FSGPL

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00101

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00101