

Art.-Nr.: 10.01.06.00086

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	11,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	M5-M
Raccord de vide	M5-M
Matière de l'insert	Aluminium
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA

FSGA 11 SI-55 M5-AG

La ventouse FSGA (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 33 mm montée). Contenu de la livraison :

- Ventouse de type FGA – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP



Données de construction FSGA 11 SI-55 M5-AG

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H	21,00 mm
Diamètre nominal dn	2,50 mm
d2	5,1 mm
Filetage G1	M5-M
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Taille de la clé SW1	7,0 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Diamètre Ds	10,4 mm
Diamètre Dmax(S)	13,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



# Ventouse à soufflets (rondes)

## FSGA 11 SI-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.00086



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	2,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	10,0 mm
Force de rupture	3,80 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,95 N
Poids propre	2,0 g
Volume	0,225 cm <sup>3</sup>
Taille	11,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FSGA
Connexion	M5-AG

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force d'arrachement : La force de rupture des modèles en caoutchouc naturel est réduite d'environ 40 % Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.00086](http://www.schmalz.com/10.01.06.00086)



### Données de commande des accessoires 10.01.06.00086

Typ	num
Schmalz Pad Insert PEEK   SPI 11 PEEK	10.01.06.03281



### Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.00086

Typ	num
Insert de raccordement de ventouse   SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123



### Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.00086

Typ	num
Ventouse à soufflets (ronde)   FGA 11 SI-55 N016	10.01.06.00098



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00086](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00086)