




FGB 25 NBR-55 N049



Dati di costruzione FGB 25 NBR-55 N049

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	25,00
Numero di pieghe	3,5

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	9,00 mm
Altezza H	43,00 mm
Diametro esterno D1	25,0 mm
Diametro della testa Dk	10,0 mm
d2	10,0 mm
Diametro interno d	5,00 mm
Freccia elastica Z	22,0 mm
Diametro Ds	23,0 mm
Diametro Dmax(S)	26,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00109

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Raggio pezzo min. (convesso)	25,0 mm
Forza di strappo	20,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	4,50 N
Peso	5,6 g
Volume	7,071 cm ³
Misura	25,00
Numero di pieghe	3,5
Famiglia di prodotti	FGB

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.00109

