

Art.-Nr.: 10.01.06.00112



FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	25,00
Количество складок	3,5
Материал ниппеля	алюминий

Присоска FSGB (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде. Поставка состоит из:

- Присоска типа FGB – эластомерная деталь, поставляется из различных материалов
- Соединительный ниппель типа SA-NIP поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FGB, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	51,00 mm
Номинальный диаметр dn	3,50 mm
d2	10,0 mm
Резьба G1	G1/8"-M
Длина резьбы LG1	7,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	22,0 mm
Диаметр Ds	23,0 mm
Диаметр Dmax(S)	26,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.00112



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 049
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	25,0 mm
Сила отрыва	20,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	4,50 N
Вес	9,8 g
Объем	7,071 cm ³
размер	25,00
Количество складок	3,5
Семейство продуктов	FSGB

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00112



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.00112

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N049 G1/8-AG DN300 10.01.06.01693



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.00112

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FGB 25 NBR-55 N049 10.01.06.00109

