





FGA 110 SI-55 N010

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	110,00
Количество складок	1,5
Характеристики материала	Совместимый с FDA



Конструктивные данные FGA 110 SI-55 N010

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	55,00 mm
Наружный диаметр D1	123,0 mm
Диаметр головки Dk	86,0 mm
d2	80,0 mm
Внутренний диаметр d	7,00 mm
Dmk	40,0 mm
Ход пружины Z	29,5 mm
Диаметр Ds	111,0 mm
Высота H4	8,00 mm
Диаметр Dmax(S)	130,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00115



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	85,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	280,00 N
Вес	263,5 g
размер	110,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00115



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00115

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель присоски (уст.)	SA-NIP N010 G1/2-IG	10.01.01.00796

