




FGA 150 SI-70 N010

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	70.0 Shore A
サイズ	150.00
折りたたみ式本数	1.5
材質種類	FDA対応



デザインデータ FGA 150 SI-70 N010

デザインデータ

属性	価値
高さ H	74.00 mm
外径 D1	168.0 mm
ヘッド径 Dk	120.0 mm
d2	111.0 mm
内径d	7.00 mm
Dmk	40.0 mm
スプリングストロークZ	37.0 mm
径 Ds	150.0 mm
高さH4	10.00 mm
径 Dmax(S)	177.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.00117



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	70.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	250.0 mm
吸着力 (-600mbar)	570.00 N
質量	678.9 g
サイズ	150.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FGA

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00117



データアクセサリを注文する 10.01.06.00117

Typ	製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N010 G1/2-IG 10.01.01.00796


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00117