




FGA 22 NBR-55 N016

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	22,00
Número de pliegues	1,5



Datos de diseño FGA 22 NBR-55 N016

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	3,80 mm
Altura H	19,00 mm
Diámetro exterior D1	24,2 mm
Diámetro de la cabeza Dk	10,0 mm
d2	11,7 mm
Diámetro interior d	4,50 mm
Recorrido de resorte Z	6,0 mm
Diámetro Ds	21,5 mm
Altura H3	9,10 mm
Diámetro Dmax(S)	25,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00097

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Radio de la pieza mín. (convexo)	25,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	5,70 N
Peso	2,10 g
Tamaño	22,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.00097

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.00097**

Typ		Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Schmalz Pad Insert PEEK	SPI 21 PEEK	10.01.06.03285


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00097