


Art.-Nr.: 10.01.06.00101

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	150,00
Nombre de soufflets	1,5
Raccord de vide	G1/2"-F
Matière de l'insert	Acier

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG

La ventouse FSGPL, disponible en différents diamètres, est livrée avec plaque support vulcanisée à la pièce en élastomère.

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H	51,00 mm
Diamètre extérieur D1	155,0 mm
d2	93,0 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille du trou d3	69,4 mm
Allongement du ressort Z	35,7 mm
Diamètre Ds	143,5 mm
Hauteur H4	8,00 mm
Diamètre Dmax(S)	160,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.00101

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	12,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	250,0 mm
Force de rupture	500,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	370,00 N
Poids propre	433,0 g
Volume	449,339 cm ³
Taille	150,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FSGPL

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.00101

