




FGA 53 SI-55 N018

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	53.00
折りたたみ式本数	1.5
材質種類	FDA対応



デザインデータ FGA 53 SI-55 N018

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	12.30 mm
高さ H	34.00 mm
外径 D1	58.6 mm
ヘッド径 Dk	18.0 mm
内径d1	14.5 mm
d2	33.0 mm
内径d	8.00 mm
スプリングストロークZ	15.0 mm
径 Ds	50.0 mm
高さ H3	19.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.00128



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
最小ワーク半径 (凸部)	75.0 mm
吸着力 (-600mbar)	51.30 N
質量	18.8 g
サイズ	53.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FGA

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00128



発注データ アクセサリ 10.01.06.00128

Typ		本数
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00128