




FGB 25 NBR-55 N049

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	3.5



デザインデータ

属性	価値
高さ H2	9.00 mm
高さ H	43.00 mm
外径 D1	25.0 mm
ヘッド径 Dk	10.0 mm
d2	10.0 mm
内径d	5.00 mm
スプリングストロークZ	22.0 mm
径 Ds	23.0 mm
径 Dmax(S)	26.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ FGB 25 NBR-55 N049

Art.-Nr.: 10.01.06.00109



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
最小ワーク半径（凸部）	25.0 mm
離脱力	20.00 N
吸着力（-600mbar）	4.50 N
質量	5.6 g
ボリューム	7.071 cm ³
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	3.5
製品ファミリー	FGB

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00109

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00109