




FGB 25 NBR-55 N049

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	25,00
Faltenanzahl	3,5



Konstruktionsdaten FGB 25 NBR-55 N049

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H2	9,00 mm
Höhe H	43,00 mm
Außendurchmesser D1	25,0 mm
Kopfdurchmesser Dk	10,0 mm
d2	10,0 mm
Innendurchmesser d	5,00 mm
Federweg Z	22,0 mm
Durchmesser Ds	23,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	26,5 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00109



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Werkstückradius min. (konvex)	25,0 mm
Abreißkraft	20,00 N
Saugkraft (-600mbar)	4,50 N
Gewicht	5,6 g
Volumen	7,071 cm ³
Baugröße	25,00
Faltenanzahl	3,5
Produktfamilie	FGB

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.06.00109

