

Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 110 NBR-70 N010




Art.-Nr.: 10.01.06.00114



FGA 110 NBR-70 N010

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	70,0 Shore A
Tamaño	110,00
Número de pliegues	1,5



Datos de diseño FGA 110 NBR-70 N010

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	55,00 mm
Diámetro exterior D1	123,0 mm
Diámetro de la cabeza Dk	86,0 mm
d2	80,0 mm
Diámetro interior d	7,00 mm
Dmk	40,0 mm
Recorrido de resorte Z	29,5 mm
Diámetro Ds	111,0 mm
Altura H4	8,00 mm
Diámetro Dmax(S)	130,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00114

Art.-Nr.: 10.01.06.00114

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	70,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	85,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	280,00 N
Peso	278,1 g
Tamaño	110,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.00114

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.00114**

Typ	n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N010 G1/2-IG
	10.01.01.00796

