Balgsauger (rund)

FGA 110 NBR-70 N010

Art.-Nr.: 10.01.06.00114

FGA 110 NBR-70 N010

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	70,0 Shore A
Baugröße	110,00
Faltenanzahl	1,5



Konstruktionsdaten FGA 110 NBR-70 N010

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	55,00 mm
Außendurchmesser D1	123,0 mm
Kopfdurchmesser Dk	86,0 mm
d2	80,0 mm
Innendurchmesser d	7,00 mm
Dmk	40,0 mm
Federweg Z	29,5 mm
Durchmesser Ds	111,0 mm
Höhe H4	8,00 mm
Durchmesser Dmax(S)	130,0 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FGA 110 NBR-70 N010

Art.-Nr.: 10.01.06.00114

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	70,0 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	85,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	280,00 N
Gewicht	278,1 g
Baugröße	110,00
Faltenanzahl	1,5
Produktfamilie	FGA

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: **www.schmalz.com/10.01.06.00114**

Bestelldaten Zubehör 10.01.06.00114

Typ		Artikelnummer
Saugeranschlussnippel (mont)	SA-NIP N010 G1/2-IG	10.01.01.00796

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de