




FGA 53 NBR-55 N018

## Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	53,00
Faltenanzahl	1,5



Konstruktionsdaten FGA 53 NBR-55 N018

## Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H2	12,30 mm
Höhe H	34,00 mm
Außendurchmesser D1	58,6 mm
Kopfdurchmesser Dk	18,0 mm
Innendurchmesser d1	14,5 mm
d2	33,0 mm
Innendurchmesser d	8,00 mm
Federweg Z	15,0 mm
Durchmesser Ds	50,0 mm
Höhe H3	19,00 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Balgsauger (rund)

# FGA 53 NBR-55 N018



Art.-Nr.: 10.01.06.00132



## Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Werkstückradius min. (konvex)	75,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	51,30 N
Gewicht	18,3 g
Baugröße	53,00
Faltenanzahl	1,5
Produktfamilie	FGA

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



## Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: [www.schmalz.com/10.01.06.00132](http://www.schmalz.com/10.01.06.00132)



## Bestelldaten Zubehör 10.01.06.00132

Typ		Artikelnummer
Saugeranschlussnippel	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
Saugeranschlussnippel	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00132](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00132)