

Сильфонная присоска (круглая)
FGA 78 NBR-55 N019




Art.-Nr.: 10.01.06.00133



FGA 78 NBR-55 N019

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	78,00
Количество складок	1,5



Конструктивные данные FGA 78 NBR-55 N019

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	19,70 mm
Высота H	47,00 mm
Наружный диаметр D1	83,0 mm
Диаметр головки Dk	24,7 mm
Внутренний диаметр d1	21,8 mm
d2	54,0 mm
Внутренний диаметр d	11,80 mm
Ход пружины Z	16,0 mm
Диаметр Ds	74,0 mm
Высота H3	31,40 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00133

Сильфонная присоска (круглая)
FGA 78 NBR-55 N019



Art.-Nr.: 10.01.06.00133



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	70,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	137,40 N
Вес	55,6 g
размер	78,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00133



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00133

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N019 G1/4-AG DN820	10.01.06.01959
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N019 G1/4-IG DN820	10.01.06.01960



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00133