

Ventosa a soffietto (tondo)


## FGA 150 NBR-70 N010



Art.-Nr.: 10.01.06.00116



FGA 150 NBR-70 N010



Dati di costruzione FGA 150 NBR-70 N010

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	70,0 Shore A
Misura	150,00
Numero di pieghe	1,5

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	74,00 mm
Diametro esterno D1	168,0 mm
Diametro della testa Dk	120,0 mm
d2	111,0 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Dmk	40,0 mm
Freccia elastica Z	37,0 mm
Diametro Ds	150,0 mm
Altezza H4	10,00 mm
Diametro Dmax(S)	177,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00116](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00116)

Ventosa a soffietto (tondo)

## FGA 150 NBR-70 N010



Art.-Nr.: 10.01.06.00116



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	70,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	250,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	570,00 N
Peso	802,8 g
Misura	150,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FGA

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.00116](http://www.schmalz.com/10.01.06.00116)



### Ordinare gli accessori dati 10.01.06.00116

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N010 G1/2-IG	10.01.01.00796



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00116](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00116)