

Сильфонная присоска (круглая)
FGA 150 NBR-70 N010




Art.-Nr.: 10.01.06.00116



FGA 150 NBR-70 N010

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	70,0 Shore A
размер	150,00
Количество складок	1,5



Конструктивные данные FGA 150 NBR-70 N010

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	74,00 mm
Наружный диаметр D1	168,0 mm
Диаметр головки Dk	120,0 mm
d2	111,0 mm
Внутренний диаметр d	7,00 mm
Dmk	40,0 mm
Ход пружины Z	37,0 mm
Диаметр Ds	150,0 mm
Высота H4	10,00 mm
Диаметр Dmax(S)	177,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00116

Сильфонная присоска (круглая)
FGA 150 NBR-70 N010



Art.-Nr.: 10.01.06.00116



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	70,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	250,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	570,00 N
Вес	802,8 g
размер	150,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00116



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00116

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель присоски (уст.)	SA-NIP N010 G1/2-IG	10.01.01.00796



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00116