




FGA 150 NBR-70 N010

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	70,0 Shore A
Tamaño	150,00
Número de pliegues	1,5



Datos de diseño FGA 150 NBR-70 N010

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	74,00 mm
Diámetro exterior D1	168,0 mm
Diámetro de la cabeza Dk	120,0 mm
d2	111,0 mm
Diámetro interior d	7,00 mm
Dmk	40,0 mm
Recorrido de resorte Z	37,0 mm
Diámetro Ds	150,0 mm
Altura H4	10,00 mm
Diámetro Dmax(S)	177,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00116

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	70,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	250,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	570,00 N
Peso	802,8 g
Tamaño	150,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.00116

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.00116**

Typ	n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N010 G1/2-IG
	10.01.01.00796

