




FG 42 NBR-55 N018

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	42.00
Количество складок	2.5



Конструктивные данные FG 42 NBR-55 N018

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	13.00 mm
Высота H	46.00 mm
Наружный диаметр D1	43.5 mm
Диаметр головки Dk	18.0 mm
Внутренний диаметр d1	15.0 mm
d2	17.8 mm
Внутренний диаметр d	8.00 mm
Ход пружины Z	20.0 mm
Диаметр Ds	42.6 mm
Высота H3	17.00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00141



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 018
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75.0 mm
Сила отрыва	44.00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	14.93 N
Вес	18.4 g
Объем	19.786 cm ³
размер	42.00
Количество складок	2.5
Семейство продуктов	FG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00141

Заказать аксессуары для данных **10.01.06.00141**

Тип	Номер товара	
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066

