




FG 62 NBR-55 N018

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	62,00
Numero di pieghe	2,5



Dati di costruzione FG 62 NBR-55 N018

Dati di costruzione

Altezza H2	13,00 mm
Altezza H	54,00 mm
Diametro esterno D1	62,0 mm
Diametro della testa Dk	18,0 mm
d2	29,5 mm
Diametro interno d	8,00 mm
Freccia elastica Z	29,0 mm
Diametro Ds	62,2 mm
Diametro Dmax(S)	65,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00142

**Dati tecnici**

Famiglia di nippoli	N 018
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	75,0 mm
Forza di strappo	137,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	41,01 N
Peso	39,20 g
Volume	61,122 cm ³
Misura	62,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.00142**

Typ		Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066

