

Art.-Nr.: 10.01.06.00118



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	70,0 Shore A
размер	110,00
Количество складок	1,5
Соединение	G1/2"-F
Материал ниппеля	алюминий

FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG

Присоска FSGA (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа FGA – эластомерная деталь, поставляемая в диаметрах 110 мм и 150 мм и различных материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FGA, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	69,50 mm
Номинальный диаметр dn	13,50 mm
d2	80,0 mm
Резьба G1	G1/2"-F
Длина резьбы LG1	13,0 mm
Ход пружины Z	29,5 mm
Диаметр Ds	111,0 mm
Диаметр Dmax(S)	130,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.00118



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 010
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	70,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	12,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	85,0 mm
Сила отрыва	570,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	280,00 N
Вес	358,3 g
Объем	330,000 cm ³
размер	110,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FSGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00118



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.00118

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FSA 110 NBR-70 N010	10.01.06.00114
Соединительный ниппель присоски (уст.)	SA-NIP N010 G1/2-IG	10.01.01.00796

