

Art.-Nr.: 10.01.06.00170

**Datos técnicos**


Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72,0 Shore A
Tamaño	85,00
Número de pliegues	1,5
Conexión	G1/4"-HE
Material de la boquilla	Aluminio

FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG ON

La ventosa FSGA VU1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo FGA VU1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros, opcionalmente con ranura de aceite
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa FGA VU1, boquilla de conexión SA-NIP / Disco de conexión SA-SCHE

**Datos de diseño**

Altura H	62,00 mm
Diámetro nominal dn	6,00 mm
d2	50,2 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	15,0 mm
Diámetro Ds	82,5 mm
Diámetro Dmax(S)	86,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG ON



Art.-Nr.: 10.01.06.00170

**Datos técnicos**

Familia de boquillas	N 015
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	80,0 mm
Fuerza de arranque	250,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	140,00 N
Peso	113,80 g
Volumen	75,897 cm ³
Tamaño	85,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FSGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.00170**

Typ		Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N015 G1/4-IG DN600	10.01.06.00182
Ventosa de fuelle (redonda)	FGA 85 VU1-72 N015 ON	10.01.06.00190

**Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.06.00170**

Typ		Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	FGA 85 VU1-72 N015 ON	10.01.06.00190

