


FGA 85 VU1-72 N015 ON

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулкан VU1
Твердость материала [Shore A]	72.0 Shore A
размер	85.00
Количество складок	1.5



Конструктивные данные FGA 85 VU1-72 N015 ON

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	20.00 mm
Высота H	47.00 mm
Наружный диаметр D1	85.5 mm
Диаметр головки Dk	25.0 mm
Внутренний диаметр d1	25.0 mm
d2	50.2 mm
Внутренний диаметр d	12.00 mm
Ход пружины Z	15.0 mm
Диаметр Ds	82.5 mm
Высота H3	25.00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00190



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулкolan VU1
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	80.0 mm
Сила отрыва	250.00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	140.00 N
Вес	95.0 g
Объем	75.897 cm ³
размер	85.00
Количество складок	1.5
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00190



Заказать аксессуары для данных 10.01.06.00190

Тип		Номер товара
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N015 G1/4-AG DN600	10.01.06.00185
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N015 G1/4-IG DN600	10.01.06.00182


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00190