

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 60 VU1-72 N014 ON




Art.-Nr.: 10.01.06.00208



FG 60 VU1-72 N014 ON

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Taille	60,00
Nombre de soufflets	2,5



Données de construction FG 60 VU1-72 N014 ON

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	12,00 mm
Hauteur H	55,00 mm
Diamètre extérieur D1	60,0 mm
Diamètre de la tête Dk	21,0 mm
Diamètre intérieur d1	20,0 mm
d2	36,0 mm
Diamètre intérieur d	12,00 mm
Allongement du ressort Z	30,0 mm
Diamètre Ds	57,0 mm
Hauteur H3	17,50 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00208

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 60 VU1-72 N014 ON



Art.-Nr.: 10.01.06.00208



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 014
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	40,0 mm
Force de rupture	100,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	61,00 N
Poids propre	38,8 g
Volume	66,755 cm ³
Taille	60,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FG

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.00208



Données de commande des accessoires 10.01.06.00208

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N014 G1/4-AG DN600	10.01.06.00184
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N014 G1/4-IG DN600	10.01.06.00181



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00208