



FSG 60 VU1-72 G1/4-AG


技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	バルコラン VU1
材質の硬度 [ショアA]	72.0 Shore A
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	2.5
接続	G1/4-M
ニッブル材質	アルミ

真空パッド FSG-VU1は、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FG-VU1: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニッブル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FG-VU1、接続ニッブル (取付ネジ) SA-NIP



デザインデータ FSG 60 VU1-72 G1/4-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	60.00 mm
呼び径 dn	6.00 mm
d2	36.0 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリッパーの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	30.0 mm
径 Ds	59.0 mm
径 Dmax(S)	62.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.00238



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	N 014
真空パッドの材質	パルコラン VU1
材質の硬度 [ショアA]	72.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	50.0 mm
離脱力	100.00 N
吸着力 (-600mbar)	61.00 N
質量	46.8 g
ボリューム	61.000 cm ³
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FSG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00238



スペアパーツの注文データ 10.01.06.00238

Typ	製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N014 G1/4-AG DN600
	10.01.06.00184



摩耗部品の注文データ 10.01.06.00238

Typ	製品コード
ベローズ真空吸着パッド	FG 60 VU1-72 N014
	10.01.06.00174

