

Сильфонная присоска (круглая)
FGA 30 VU1-72 N013




Art.-Nr.: 10.01.06.00177



FGA 30 VU1-72 N013

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулкан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
размер	30,00
Количество складок	1,5



Конструктивные данные FGA 30 VU1-72 N013

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	12,00 mm
Высота H	27,00 mm
Наружный диаметр D1	30,0 mm
Диаметр головки Dk	18,0 mm
Внутренний диаметр d1	15,0 mm
d2	17,0 mm
Внутренний диаметр d	8,00 mm
Ход пружины Z	8,5 mm
Диаметр Ds	29,0 mm
Высота H3	16,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00177

Сильфонная присоска (круглая)
FGA 30 VU1-72 N013



Art.-Nr.: 10.01.06.00177



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулкolan VU1
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20,0 mm
Сила отрыва	32,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	13,50 N
Вес	6,5 g
Объем	5,756 cm ³
размер	30,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00177



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00177

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N013 G1/4-AG DN350	10.01.06.00183
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N013 G1/4-IG DN350	10.01.06.00180



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00177