




FGA 40 VU1-72 N011 ON

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	バルコラン VU1
材質の硬度 [ショアA]	72.0 Shore A
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	1.5



デザインデータ FGA 40 VU1-72 N011 ON

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	8.00 mm
高さ H	27.00 mm
外径 D1	40.0 mm
ヘッド径 Dk	14.0 mm
内径d1	13.6 mm
d2	26.8 mm
内径d	8.00 mm
スプリングストロークZ	12.8 mm
径 Ds	38.0 mm
高さ H3	15.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.00301



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	バルコラン VU1
最小ワーク半径 (凸部)	40.0 mm
離脱力	56.00 N
吸着力 (-600mbar)	33.00 N
質量	9.0 g
ボリューム	12.888 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FGA

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00301



データアクセサリを注文する 10.01.06.00301

Typ		製品コード
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N011 G1/4-AG DN350	10.01.01.10663
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N011 G1/4-IG DN350	10.01.01.00412


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00301