

Сильфонная присоска (круглая)
FGA 60 VU1-72 N014




Art.-Nr.: 10.01.06.00178



FGA 60 VU1-72 N014

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулкан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
размер	60,00
Количество складок	1,5



Конструктивные данные FGA 60 VU1-72 N014

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	12,00 mm
Высота H	34,00 mm
Наружный диаметр D1	60,0 mm
Диаметр головки Dk	21,0 mm
Внутренний диаметр d1	20,0 mm
d2	41,0 mm
Внутренний диаметр d	12,00 mm
Ход пружины Z	12,0 mm
Диаметр Ds	59,0 mm
Высота H3	22,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00178

Сильфонная присоска (круглая)
FGA 60 VU1-72 N014



Art.-Nr.: 10.01.06.00178



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулкolan VU1
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	50,0 mm
Сила отрыва	120,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	75,00 N
Вес	26,9 g
Объем	35,669 cm ³
размер	60,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00178



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00178

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N014 G1/4-AG DN600	10.01.06.00184
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N014 G1/4-IG DN600	10.01.06.00181



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00178