




FGA 50 VU1-72 N011 ON

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулкан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
размер	50,00
Количество складок	1,5



Конструктивные данные FGA 50 VU1-72 N011 ON

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	8,00 mm
Высота H	32,50 mm
Наружный диаметр D1	50,0 mm
Диаметр головки Dk	17,5 mm
Внутренний диаметр d1	13,6 mm
d2	33,5 mm
Внутренний диаметр d	8,00 mm
Ход пружины Z	14,5 mm
Диаметр Ds	47,0 mm
Высота H3	17,80 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00302



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулкolan VU1
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	50,0 mm
Сила отрыва	88,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	53,00 N
Вес	18,1 g
Объем	24,151 cm ³
размер	50,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00302



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00302

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N011 G1/4-AG DN350	10.01.01.10663
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N011 G1/4-IG DN350	10.01.01.00412

