

Сильфонная присоска (круглая)
FG 60 VU1-72 N014 ON




Art.-Nr.: 10.01.06.00208



FG 60 VU1-72 N014 ON

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулкан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
размер	60,00
Количество складок	2,5



Конструктивные данные FG 60 VU1-72 N014 ON

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	12,00 mm
Высота H	55,00 mm
Наружный диаметр D1	60,0 mm
Диаметр головки Dk	21,0 mm
Внутренний диаметр d1	20,0 mm
d2	36,0 mm
Внутренний диаметр d	12,00 mm
Ход пружины Z	30,0 mm
Диаметр Ds	57,0 mm
Высота H3	17,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00208

Сильфонная присоска (круглая)
FG 60 VU1-72 N014 ON



Art.-Nr.: 10.01.06.00208



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 014
Материал присоски	Вулкolan VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	40,0 mm
Сила отрыва	100,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	61,00 N
Вес	38,8 g
Объем	66,755 cm ³
размер	60,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	FG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00208



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00208

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N014 G1/4-AG DN600	10.01.06.00184
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N014 G1/4-IG DN600	10.01.06.00181



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00208