

Art.-Nr.: 10.01.06.00239



FSG 85 VU1-72 G1/4-AG


技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	バルコラン VU1
材質の硬度 [ショアA]	72.0 Shore A
サイズ	85.00
折りたたみ式本数	2.5
接続	G1/4-M
ニッブル材質	アルミ

真空パッド FSG-VU1は、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FG-VU1: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニッブル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FG-VU1、接続ニッブル (取付ネジ) SA-NIP



デザインデータ FSG 85 VU1-72 G1/4-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	90.00 mm
呼び径 dn	6.00 mm
d2	51.0 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリッパーの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	38.0 mm
径 Ds	80.2 mm
径 Dmax(S)	90.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.00239



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	N 015
真空パッドの材質	パルコラン VU1
材質の硬度 [ショアA]	72.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	60.0 mm
離脱力	250.00 N
吸着力 (-600mbar)	120.00 N
質量	140.4 g
ボリューム	201.282 cm ³
サイズ	85.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FSG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.00239



スペアパーツの注文データ 10.01.06.00239

Typ	製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N015 G1/4-AG DN600
	10.01.06.00185



摩耗部品の注文データ 10.01.06.00239

Typ	製品コード
ベローズ真空吸着パッド	FG 85 VU1-72 N015
	10.01.06.00175


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.00239