

Art.-Nr.: 10.01.06.00240




FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG

Vantuz FSGA VU1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- FGA VU1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur, isteğe bağlı olarak yağ oluğu ile
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA VU1, bağlantı nipeli SA-NIP / bağlantı diski SA-SCHE



Tasarım verileri FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72.0 Shore A
Boyut	60.00
Körük Sayısı	1.5
Bağlantı	G1/4"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	49.00 mm
Nominal çap dn	6.00 mm
d2	41.0 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	12.5 mm
Çap Ds	59.0 mm
Çap Dmax(S)	61.5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.00240

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 014
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	50.0 mm
Çekme kuvveti	120.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	75.00 N
Ağırlık	38.2 g
Cilt	31.000 cm ³
Boyut	60.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	FSGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00240

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.00240**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N014 G1/4-IG DN600
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FGA 60 VU1-72 N014

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.00240**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FGA 60 VU1-72 N014

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00240