




FGA 40 VU1-72 N011 ON

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулкан VU1
Твердость материала [Shore A]	72,0 Shore A
размер	40,00
Количество складок	1,5



Конструктивные данные FGA 40 VU1-72 N011 ON

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	8,00 mm
Высота H	27,00 mm
Наружный диаметр D1	40,0 mm
Диаметр головки Dk	14,0 mm
Внутренний диаметр d1	13,6 mm
d2	26,8 mm
Внутренний диаметр d	8,00 mm
Ход пружины Z	12,8 mm
Диаметр Ds	38,0 mm
Высота H3	15,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.00301



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулкolan VU1
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	40,0 mm
Сила отрыва	56,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	33,00 N
Вес	9,0 g
Объем	12,888 cm ³
размер	40,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00301



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00301

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N011 G1/4-AG DN350	10.01.01.10663
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N011 G1/4-IG DN350	10.01.01.00412


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00301