

Art.-Nr.: 10.01.06.00306




FSGA 40 VU1-72 G1/4-AG ON

Vantuz FSGA VU1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- FGA VU1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur, isteğe bağlı olarak yağ oluğu ile
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA VU1, bağlantı nipeli SA-NIP / bağlantı diski SA-SCHE



Tasarım verileri FSGA 40 VU1-72 G1/4-AG ON

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72.0 Shore A
Boyut	40.00
Körük Sayısı	1.5
Bağlantı	G1/4"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	31.00 mm
Nominal çap dn	3.50 mm
d2	26.8 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	10.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	12.8 mm
Çap Ds	38.0 mm
Çap Dmax(S)	42.5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.00306

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 011
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	30.0 mm
Çekme kuvveti	56.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	33.00 N
Ağırlık	16.8 g
Cilt	11.300 cm ³
Boyut	40.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	FSGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.00306

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.00306**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N011 G1/4-AG DN350
	10.01.01.10663

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.00306**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FGA 40 VU1-72 N011 ON
	10.01.06.00301

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00306